

Barre

24350.0060



Descrizione prodotto

Materiale

Barre

- Acciaio, zincato e passivato


Pomello

- Plastica PF 31, nera, DIN 319

Impugnatura cilindrica

- Termoplastica (PF 31), nera

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | max. [°C] | [g] | Codice |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ [mm] | d ₃ | l ₂ | l ₃ | | | |
| Con pomello sferico – Fig. 1, Acciaio | | | | | | | | |
| 16 | 160 | M14 | 40 | 18 | 37 | 110 | 310 | 24350.0060 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.