

Pomelli a stella • DIN 6336 Alluminio

24660.0240



Descrizione prodotto

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Materiale

Impugnatura

- Alluminio (AL), sabbiato

Disegno



fig. 1



fig. 2




fig. 3





fig. 4




fig. 5

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | [g] | Codice |
|---|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ H7 [mm] | h ₂ | t ₁ min. | | |
| Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati | | | | | | |
| 40 | 14 | 8 | 25 | 15 | 30 | 24660.0240 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.