

## Pomelli a stella • DIN 6336 Alluminio

24660.0850



### Descrizione prodotto

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

### Materiale

#### Impugnatura

- Alluminio (AL), lucidato

### Disegno



fig. 1



fig. 2




fig. 3





fig. 4




fig. 5

### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			t <sub>1</sub> min.	[g]	Codice
		d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]			
Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, lucidati							
50	18	M10	32	18	63	24660.0850	

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.