

Pomelli a stella • DIN 6336 in plastica

24670.1250



Descrizione prodotto

Materiale



Bussola

- Acciaio inox A2

Impugnatura

- Plastica PF 31, nero RAL 9005


Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | max. [°C] | [g] | Codice |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₄ | d ₇ [mm] | h ₃ | h ₄ | t ₃ | | | |
| Con bussola filettata, forma K, acciaio inox | | | | | | | | |
| 50 | M10 | 22 | 17 | 32 | 18 | 110 | 40 | 24670.1250 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.