

## Viti con impugnatura • DIN 6335 in plastica

24730.0302



### Descrizione prodotto

#### Materiale

##### Impugnatura

- Plastica PF 31, nero RAL 9005

##### Vite


- Acciaio, zincato mediante zincatura

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni              |                        |    | max.<br>[°C] | [g] | Codice     |
|-------------------------|------------------------|----|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>          | d <sub>2</sub><br>[mm] | l  |              |     |            |
| <b>Forma L, Acciaio</b> |                        |    |              |     |            |
| 80                      | M16                    | 40 | 110          | 198 | 24730.0302 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.