

Elementi di regolazione dell'altezza

25120.0014




Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti.
L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.


Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

Disegno






Caratteristiche

| d ₁ | d ₂ | Dimensioni d ₃ [mm] | l ₁ ~ | l ₂ ~ | Corsa l ₃ ~ [mm] | Per vite [mm] | Carico solo statico max. [kN] | Carico ammesso ¹⁾ max. [kN] |  [g] | Codice |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|---|------------|
| 9 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M8 | 65 | 48 | 86 | 25120.0014 |

¹⁾ Capacità di carico dopo detrazione della forza massima di precarico per le viti 8.8.

Accessori

|  | Per livellatori grandezza d ₂ [mm] | Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm] |  [g] | Codice |
|---|---|--|---|------------|
| Chiavi a settore per la regolazione verticale | | | | |
|  | 32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.