

## Elementi di regolazione dell'altezza • Alti

25120.0114




### Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti. L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

### Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

### Disegno



### Caratteristiche


d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			Corsa	Per vite	Carico solo statico max.	Carico ammesso <sup>1)</sup> max.		Codice
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
		[mm]	~	~	~	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[g]
9	32	M20 x 1	35	55	20	M8	65	48	152	25120.0114

<sup>1)</sup> Capacità di carico dopo detrazione della forza massima di precarico per le viti 8.8.

### Accessori

	Per livellatori grandezza d <sub>2</sub> [mm]	Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm]		Codice
			[g]	
<b>Chiavi a settore per la regolazione verticale</b>				
	32	30 – 32	46	25120.0982

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.