

Respingenti in gomma • a forma parabolica

25150.0637



Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici.
Grazie alla forma parabolica l'attenuazione dei contraccolpi è inizialmente morbida per poi crescere progressivamente.
La durezza è di $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Ulteriori gradi di durezza ($40 \pm 5^\circ$ shore A e $70 \pm 5^\circ$ shore A) sono fornibili a richiesta.

Materiale

Rondella d'appoggio

- Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

- Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

- Acciaio, zincato, cromato blu

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piedi di supporto, ammortizzazione dell'impatto

Disegno




fig. 1




fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni					Portata media della molla ~ [N/mm]	Carico max. [N]	Corsa ~ [mm]	Temperatura		Peso [g]	Codice
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂	l ₂	s				min.	max.		
Con vite – Fig. 2											
35	40	M8	23	2	65	650	10	-30	80	45	25150.0637

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.