

## Respingenti in gomma · cilindrico, montaggio frontale

25150.1520



### Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale


#### Rondella d'appoggio

- Acciaio inox 1.4301

#### Corpo

- NBR

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni     |    |                        |                |     | Rigidità R<br>~<br>[N/mm] | Carico max.<br>[N] | Corsa<br>~<br>[mm] | Temperatura |      | Peso<br>[g] | Codice     |
|----------------|----|------------------------|----------------|-----|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|-------------|------------|
| d <sub>1</sub> | h  | d <sub>2</sub><br>[mm] | d <sub>3</sub> | s   |                           |                    |                    | min.        | max. |             |            |
| 20             | 10 | 5,3                    | 9,5            | 1,2 | 148                       | 370                | 2,5                | -30         | 120  | 3,8         | 25150.1520 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.