

## Cerniere • con perni filettati

### 25160.0160



#### Descrizione prodotto

Queste cerniere sono caratterizzate dal design compatto e robusto e dalle filettature di montaggio integrate.

#### Materiale

##### Vite di spinta

- acciaio inox

##### Corpo

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006

##### Asse


- acciaio inox

#### Maggiori informazioni

##### Altri prodotti

- Piastre distanziali, per cerniere

#### Disegno



#### Caratteristiche

Dimensioni													[g]	Codice
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
[mm]														
Zinco pressofuso, argento														
60	36	21,5	M8	8	15	8	8,5	17	60	36	14	194	25160.0160	

#### Conformità

##### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

##### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

##### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.