

Cerniere

25165.0025



Descrizione prodotto

Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.

Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:

- senza fori
- con fori
- con fori per viti svasate

La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.

Materiale



Corpo

- Acciaio inox 1.4301

Asse

- Acciaio inox 1.4301

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni					Forza di ritegno			Codice
b ₁	l ₁	d ₂	h ₁	h ₂	F ₁	F ₂	F ₃	
[mm]					~	~	~	[g]
senza fori – Fig. 1, acciaio inox								
40	40	4	8	2	2000	1000	1000	34
								25165.0025

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.