

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 3001.060



### Descrizione prodotto

Questa serie SIMPLEX è dotata di un inserto morbido blu (serie 3201) su entrambi i lati. Questo inserto è il più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione dell'impatto per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze in gomma, non lascia alcun segno nero indesiderato. Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è di altissima qualità e ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura che lo rende quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra-corto (3001.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antiusura, forte ammortizzazione) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area del manico con doppia vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra-corto (3001.082).

### Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserti

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza	[mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	[mm]	1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.