

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

3002.082



### Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra. La serie SIMPLEX 3002 è dotata di inserto in gomma composita su entrambi i lati.

Il suo inserto in gomma medio dura (serie 3202) è un assoluto un best seller. Ultra bassa usura, ammortizzazione degli urti e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto ad un martello di gomma convenzionale.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX D80mm con inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antiusura, forte ammortizzazione) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura con doppia vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

### Materiale

#### Manico

- Legno




#### Inserti

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	Versione manuale	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.