

Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di noce

3002.100



Descrizione prodotto

I martelli SIMPLEX della serie 3002 sono dotati di inserti di composita gomma su entrambi i lati. Sono disponibili due versioni: una di queste versioni vanta un diametro della testa di D80mm, un peso totale di 3.270 g e una lunghezza totale di D80mm. La versione più grande ha un diametro della testa di D100mm, un peso totale di 5.500 g e una lunghezza totale di 100 cm.

L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata molto più lunga rispetto a un martello di gomma convenzionale.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico in hickory, in fibra lunga ed ultra resistente, è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio Smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e posso essere riadattati. Questo si traduce in risparmio sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con inserti in gomma (nero, di media durezza, ammortizzante, inodore, a bassa usura) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione e ottima resistenza alla rottura.
- Manico in hickory ultra resistente, verniciato e sagomato ergonomicamente.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati con un gran risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 3,270g) e D100mm (peso totale di 5,500g).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati

Materiale

Manico

- Hickory

Inserti

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
		Lunghezza	Larghezza						
100	200	1000		1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.