

Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 3003.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3003 è dotata dell' inserto TPE-medio su entrambi i lati. Questo inserto grigio di media durezza (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto nero in gomma composita (serie 3202). La differenza è che non lascerà tracce nere indesiderate.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è di altissima qualità e ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura che lo rende quindi resistente allo sporco

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm. La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3003.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura con doppia vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3003.082).

Campi di applicazione

Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]		[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60		1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.