

Mazzuole SIMPLEX • Superplastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 3007.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3007 è dotata di inserto in super plastica (serie 3207) su entrambi i lati. Questo top seller di Halder è un inserto in plastica di media durezza realizzato con materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e sagomato in modo ergonomico, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza con inserti che possono essere larghi fino a 140mm (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141). La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3007.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti superplastici su entrambi i lati (bianco, mediamente duro, molto resistente).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza con inserti che possono essere larghi fino a 140mm.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3007.082).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.