

## Mazzuole SIMPLEX • Nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 3008.060



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3008 è dotata dell'inserto in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco (serie 3208) offre eccezionali qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggerà mai anche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente a olio e grasso. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza (3008.081).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX soft-face con inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutte i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure che vanno da D30mm a D80mm e come mazza.

### Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	—	—	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300250	AAA905c002	21-04-09-16	3008.060

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.