

## Mazze SIMPLEX • TPE-morbido / TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

### 3013.081



#### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3013 è dotata della combinazione di inserti TPE-morbido / TPE medio. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano segni. Rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali, questo inserto non lascia segni neri indesiderati.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è quello più morbido della serie SIMPLEX, inoltre è fortemente ammortizzante e quindi adatto per lavori delicati.

L'inserto in TPE-medio grigio medio duro (serie 3203) rende possibile una forza d'impatto maggiore, paragonabile a quella con la composizione di gomma (serie 3202).

La sede in ghisa temperata è dotata di una guaina di protezione del manico integrata che assicura una resistenza alla rottura elevata.

Il manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa mazza è disponibile nel D80mm con peso complessivo di 3.125g e lunghezza totale di 80cm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, medio duro, non segna).
- Sede in ghisa temprata con manicotto di protezione del manico integrato e resistenza alla rottura elevata.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e di forma ergonomica; area dell'impugnatura a doppia verniciatura (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati successivamente perciò sono molto economici e sostenibili.
- Disponibile nella misura D80mm (peso complessivo 3.125g).

#### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria

#### Materiale

##### Manico

- Hickory

##### Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

##### Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

##### Sede

- Ghisa temperata

#### Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]		[g]				
80	175	80	800 x 175 x 80		3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.