

**Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / plastica; sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità**  
**3016.050**



**Descrizione prodotto**

La serie SIMPLEX 3016 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / plastica. L'inserto blu TPE-morbido (series 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole di gomma convenzionali, non lascia segni neri indesiderati. L'inserto rosso in plastica (series 3206) è duro e resistente a olio e grasso. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e con sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / plastica (rosso, duro, resistente ad olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

**Campi di applicazione**

Uso versatile, assemblaggio, riparazione e manutenzione, lavorazione della lamiera

**Materiale**

**Manico**

- Legno

**Inserto 1**

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

**Inserto 2**

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

**Sede**

- Ghisa temperata

**Caratteristiche**

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
50	135	370	370 x 135 x 50	1060	4030618305590	AAA905c002	21-04-09-16	3016.050

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.