

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / superplastica; sede in ghisa temperata, manico in legno di alta qualità

3017.050



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3017 è disponibile con combinazione di inserti TPE-morbido / superplastica. L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato.

L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma è un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Misure disponibili da D30mm a D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3017.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, media durezza, molto duraturo).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3017.082).

### Campi di applicazione

Piastrellatura, posa di pietre, lavori di falegnameria, costruzione porte, assemblaggio di mobili, montaggio e regolazione in ambienti delicati

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

#### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	—	—						
50	135	370	370 x 135 x 50	1055	4030618302278	AAA905c002	21-04-09-16	3017.050

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.