

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3022.260



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3022 è dotata di inserti in gomma composita su entrambi i lati. Questo inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è un assoluto top seller. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Halder ora ha ulteriormente sviluppato questo top seller: vantando una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena.

Realizzato in ghisa temperata, la sede è dotata di manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è offerta nelle misure da D60mm e D80mm, anche come mazza (3022.261). La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3022.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita / gomma composita con base d'appoggio (nera, di media durezza, ammortizzante agli urti, inodore, a bassa usura).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione dell'impugnatura integrata ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm, anche come mazza.
- La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3022.082).

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
60	150	405	405 x 150 x 60	1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.