

Mazze SIMPLEX • Composizione di gomma con base d'appoggio / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3022.281



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3022 è dotata di inserti in composizione di gomma su entrambi i lati. Questo inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è in assoluto un top seller. Ultra resistenza all'usura, ammortizzante e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Halder ora ha sviluppato ulteriormente questo top seller: vantando una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera più ergonomica e confortevole per la schiena.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il suo manico in hickory da 70cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita / gomma composita con base d'appoggio (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Lungo 70cm, il manico in hickory può essere facilmente afferrato da una posizione eretta.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza	[mm]				
80	175	800	800 x 175 x 80		3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.