

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / composizione in gomma; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3023.060



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3023 è disponibile con combinazione di inserti TPE-medio / composizione in gomma.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto a una convenzionale mazzuola in gomma.

L'inserto grigio TPE- medio (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e nelle misure D60mm e D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio. La versione D60mm e D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3023.062 e 3023.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX soft-face con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) / composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura)
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm, D60mm e D80mm anche con inserto in gomma con base d'appoggio.
- D60mm e D80mm disponibile anche con manico extra corto (3023.062 e 3023.082).

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, posa di pietre naturali

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60		1540	4030618302315	AAA905c002	21-04-09-16	3023.060

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.