

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3026.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3026 con combinazione di inserti con composizione in gomma / plastica è uno dei top sellers di Halder.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata maggiore rispetto a una convenzionale mazzuola in gomma.

L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso. Questa combinazione di inserti copre un'ampia gamma di applicazioni.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm e in misura D60mm con inserto in gomma e base d'appoggio (3023.260).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura) / plastica (rosso, resistente a olio e grasso).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm e in misura D60mm per la mazzuola e D60mm con inserto in gomma e base d'appoggio.
- Top seller Halder per un'ampia gamma di applicazioni.

Campi di applicazione

Per lavori di bassa e media difficoltà, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.