

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / plastica, con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

3027.062



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l'estremità dell'impugnatura.

Offrendo una combinazione di inserti composizione in gomma / superplastica, la serie SIMPLEX 3027 è indispensabile per un'ampia gamma di applicazioni ed è la combinazione più venduta da Halder.

A bassissima usura, ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali. L'inserto superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma è un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell'area dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX D80mm con combinazione di inserti composizione in gomma (nero, media-durezza, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, media-durezza, duraturo).
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico extra-corto, nessun contatto con l'estremità dell'impugnatura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Top seller Halder.

Campi di applicazione

Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazioni, installazione paracarri, impalcature e tensostrutture, lavori di falegnameria, costruzione tetti e recinzioni

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta




Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	Versione manuale	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
									
60	150	280	280 x 150 x 60	extra corto	1456	4030618314080	AAA905c002	21-04-09-16	3027.062

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.