

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

3028.060



Descrizione prodotto

Disponibile nella combinazione di inserti in composizione in gomma / nylon, la serie SIMPLEX 3028 copre un'ampia gamma di applicazioni ed è quindi ampiamente utilizzata nell'industria della lavorazione dei metalli.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.

L'inserto nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura e non si scheggia a temperature sotto lo zero. Inoltre è anche resistente a olio e grasso

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è offerta nelle misure da D30mm a D80mm, anche come mazza (3028.081) e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d'appoggio (3028.261). La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3028.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura) / nylon (bianco, duro, molto duraturo, resistente a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm, come mazza in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d'appoggio.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (cod. 3028.082).
- Top seller Halder.

Campi di applicazione

Assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta




Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1520	4030618300762	AAA905c002	21-04-09-16	3028.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.