

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma, con base d'appoggio / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3028.280



Descrizione prodotto

Disponibile con la combinazione di inserti in gomma composita / nylon, la mazzuola SIMPLEX D60mm e D80mm copre un'ampia gamma di applicazioni ed è quindi ampiamente utilizzata nell'industria della lavorazione dei metalli. Questo top seller realizzato da Halder è stato ulteriormente sviluppato:

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed è estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura e non si scheggia neanche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Disponibile nelle misure D60mm e D80mm, anche come mazza. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3028.282).

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazzuola SIMPLEX con base d'appoggio e la combinazione di inserti in gomma composita (nero, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, senza scheggiature anche con temperature inferiori allo zero, resistente ad olio e grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrata ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure D60mm e D80mm, anche come mazza.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3028.282).
- Il più venduto di Halder.

Campi di applicazione

Assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, riparazione e manutenzione

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta




Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.