

Mazzuole SIMPLEX • Superplastica / nylon; con alloggiamento in ghisa e manico in legno alta qualità

3078.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3078 con combinazione di inserti in superplastica / nylon.

L'inserto in superplastica (serie 3207) è un inserto in plastica di media-durezza realizzato in materiale estruso estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è più resistente all'usura e duraturo.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionale qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. Realizzato in materiale estruso estremamente omogeneo, non si scheggia nemmeno con temperature inferiori allo zero. Inoltre, è resistente ad oli e grassi.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in risparmio di tempo e risorse.

Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3078.081).

Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in superplastica (bianco, medio-duro, duraturo) / nylon (bianco, duro, resistente al calore).
- Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un alto livello di protezione dalla rottura.
- Anti-vibrante e di forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice nella zona di presa (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti sono sostituibili/adattabili e questo si traduce in risparmio di tempo e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3078.081).

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura


Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618304661	AAA905c002	21-04-09-16	3078.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.