

Mazzuole SIMPLEX • Nylon / metallo morbido; sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità

3089.050



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3089 con combinazione di inserti in nylon / metallo morbido. L'inserto binaco in nylon (serie 3208) ha grandi qualità di impatto ed è garantito per combinare una resistenza e una durata unica. Realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è maggiormente resistente e non si scheggia a temperature sotto lo zero. Inoltre è resistente a oli e grassi. Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido (serie 3209) è duro, resistente al calore e rimpiazza la classica mazzuola in piombo. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura. Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i parti possono essere sostituite / adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse. Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3089.081). Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in nylon (bianco, duro, resistente al calore, non scheggia anche a temperature inferiori alla zero, resistente ad oli grassi) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata, dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'eccellente resistenza alla rottura.
- Anti-vibrazione, di alta qualità e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è dotato di una doppia mano di vernice sull'impugnatura (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm e come mazza (3089.081).
- Realizzato in alluminio, l'inserto argentato in metallo morbido rimpiazza il classico martello di piombo.

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio di alloggiamenti

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
50	135	370	370 x 135 x 50	1265	4030618302650	AAA905c002	21-04-09-16	3089.050

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.