

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / composizione in gomma; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3112.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3112 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / composizione di gomma.
L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.
L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / composizione di gomma (nera, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	—	—						
40	115	325	325 x 115 x 40	382	4030618305200	AAA905c002	21-04-09-16	3112.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.