

Kit mazzuole / espulsori • 4 pezzi

3408s005



Descrizione prodotto

Questi piccoli aiutanti realizzati da Halder sono confezionati in confezioni da 4 pz. Cofanetto. La custodia in plastica di alta qualità assicura che i prodotti siano facile da riporre e trasportare. Gli espulsori e le mazzuole sono dotati alle due estremità di teste intercambiabili, molto resistenti all'usura e antischeggia, realizzate in nylon speciale (cod. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Consentono così un lavoro sicuro e delicato con una mazza in acciaio. Inoltre, le mazzuole sono in effetti mazzuole senza manico, che consentono all'utente di tenere la testa della mazza direttamente in mano. Adatti per l'uso in situazioni in cui l'accessibilità limitata rende impossibile lavorare con una mazzuola, sono anche ideali per applicare esattamente la quantità di forza d'impatto necessaria per colpire il pezzo con precisione e per lavorare impiegando la minima forza. Le mazzuole offrono un comfort antirimbalo grazie al loro interno con pallini d'acciaio. L'effetto risultante è che l'energia dei pallini d'acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalo ridotto consente di assorbire l'energia d'impatto con perfetta efficienza, consentendo di lavorare con un minore affaticamento della articolazioni e un'attenuazione del rumore. Le mazzuole rendono il lavoro molto meno faticoso, specialmente in ambienti con accessibilità limitata, ad esempio durante il montaggio, la riparazione e la manutenzione e durante i lavori che richiedono un'applicazione della forza d'impatto.

Caratteristiche del prodotto:

- 4 pezzi. Cofanetto bonus composto da due mazzuole e due espulsori.
- Custodia in plastica premium e di lunga durata per un facile trasporto.
- Espulsori con diametro 10mm e 15mm (cod. 3408.010 / 3408.015).
- Mazzuole con diametro 20 mm e 30 mm (cod. N. 3408.020 / 3408.030).
- Testine intercambiabili, molto resistenti all'usura e antischeggia, realizzate in nylon speciale montate su entrambe le estremità.
- Consentono un lavoro sicuro, delicato e fonoassorbente.
- Anche le mazzuole non rimbalsano.
- Consentono un'applicazione esatta della forza d'impatto.
- La soluzione per lavorare in aree con accessibilità limitata.

Materiale

Inserti


- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Percussori, anti-rimbalo
- Espulsori

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.