

Mazzuole SIMPLEX • Nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro

3708.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3708 è dotata di inserti in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco (serie 3208) offre un'eccezionale qualità di impatto e garantisce la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura e non scheggerà nemmeno a temperature sotto lo zero. Inoltre, è anche resistente agli oli e ai grassi.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibre di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmio di costi e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3708.081).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, senza scheggiatura anche a temperature sotto zero, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusta e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità)
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza.

Campi di applicazione

Regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza	[mm]					
40	115	325	325 x 115 x 40		880	4030618303558	AAA905c002	21-04-09-16	3708.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.