

## Mazzuole SIMPLEX • Metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

3709.040



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3709 è dotata di un inserto in metallo morbido su entrambi i lati. realizzato in alluminio, l'inserto in argento (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza in piombo.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include un impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati.

Questo si traduce in un risparmio in costi e in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3709.081).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti di metallo morbido (argento, duro, resistente al calore) su entrambi i lati.
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro è eccezionalmente robusto e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza.
- L'inserto in metallo morbido è realizzato in alluminio e sostituisce le mazze standard.

### Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

### Materiale

#### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

#### Inserti

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

#### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
40	115	325	325 x 115 x 40	1000	4030618303602	AAA905c002	21-04-09-16	3709.040

Esempio di applicazione





## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.