

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / TPE-medio; con sede In ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

3713.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3713 è disponibile con la combinazione di inserti di TPE-morbido / TPE-medio. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano segni di colore o, a differenza di una tradizionale mazzuola in gomma, un indesiderato segno nero.

L'inserto in TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero.

L'inserto in TPE-medio grigio di media durezza consente una forza d'impatto più potente paragonabile a quella dell'inserto in composizione di gomma (serie 3202).

La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a D80mm.

Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]		[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34		449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	3713.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.