

## Mazzuole SIMPLEX • Composizione di gomma / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

3729.030



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3729 comprende la combinazione di inserti in gomma composita / metallo morbido.

L'inserto in gomma composita di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, anti rimbalzo e inodore offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica martello di piombo.

La sede in acciaio da getti rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3729.081).

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nera, medio dura, ammortizzante, inodore a bassa usura) / metallo morbido (argento, duo, resistente al calore).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm e come mazza.

### Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

### Materiale

#### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

#### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

#### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

### Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	3729.030

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.