

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio / rame; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

### 3734.030



#### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3734 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / rame. L'inserto briciò TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna macchia nera indesiderata. Rappresentando l'inserto più duo nella selezione SIMPLEX, l'inserto in rame (serie 3804) produce forze d'impatto estremamente elevate ma in modo più delicato rispetto a una mazza in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale. La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità). In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse. Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / rame (duro).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D30mm e D40mm.

#### Campi di applicazione

Costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

#### Materiale

##### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

##### Inserto 1

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media



##### Inserto 2

- Rame con guaina di plastica
- Duro

##### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

#### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
30	90	300	300 x 90 x 34	573	4030618306092	AAA905c002	21-04-09-16	3734.030

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.