

Mazzuole SIMPLEX • Plastica / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

3769.050



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3769 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / metallo morbido. L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche ad olio e grasso.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argento (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo.

La sede in acciaio fuso rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forza ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso) / metallo morbido (argento, duro, resistente al calore).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 60mm.

Campi di applicazione

Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
50	135	335	335 x 135 x 50	1365	4030618305088	AAA905c002	21-04-09-16	3769.050

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.