

Inserto BASEPLEX · Acetato di cellulosa, rosso

3966.030



Descrizione prodotto

L'inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa (serie 3966) con la sua durezza di circa 68 shore D è un inserto rigido. Resistente a olio e grasso, questo inserto rosso è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:


- Inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa
- Rosso
- Duro
- Resistente a olio e grasso
- Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm

Materiale

Inserto

- Acetato di cellulosa, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
						3966.030
30	33 x 33 x 26	21	4030618304197	AAA905c002	21-04-91-06	3966.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.