

Mazzuole BASEPLEX • Nylon / acetato di cellulosa con sede in pressofusione di zinco e manico in legno

3968.025



Descrizione prodotto

Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all'altezza degli elevati standard di qualità di Halder. La serie BASEPLEX 3968 comprende la combinazione di inserti in acetato di cellulosa / nylon.

L'inserto in acetato di cellulosa rosso è duro e resistente a olio e grasso.

L'inserto in nylon bianco è leggermente più duro di quello rosso e anche resistente all'usura.

Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per L'overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.

Il manico in legno è ergonomico e verniciato.

Gli inserti e il manico sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola BASEPLEX con la combinazione di inserti in acetato di cellulosa (rosso, duro, resistente a olio e grasso / nylon (bianco, resistente all'usura).
- Modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, con la consueta qualità Halder.
- Corpo in pressofusione di zinco di alta qualità con protezione antiurto e supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.
- Manico ergonomico in legno verniciato
- Inserti e manico sono sostituibili
- Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm.

Campi di applicazione

Per lavori di bassa e media difficoltà, lavori di installazione

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Inserto 2

- Acetato di cellulosa, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- zinco pressofuso

Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]						
25	86	270	270 x 86 x 25		215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025

Esempio di applicazione









Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.