

Cordini • conformi a DAN80

4218.B20



Descrizione prodotto

I cordoncini si utilizzano per evitare di perdere gli imbastitori. I cordini di ritenzione sono caratterizzati da leggerezza ed elasticità. Oltre alle versioni standard, produciamo anche tutte le altre versioni (varie lunghezze) e disegni (tipo [Fig.] 1 - 3) in conformità con la norma. Tutte le varianti di portachiavi (ottone, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sono disponibili come optional. Sono possibili tempi di consegna brevi.

Materiale

Cavo

- Nylon, bianco (conforme a MIL-C-5040 Tipo III)

anello

- Acciaio inox (in accordo con la DAN191C20)

Occhiello per cavo

- Rame, galvanizzato

Isolatore

- Nylon (poliammide) giallo

Maggiori informazioni


Note

Ulteriori informazioni su richiesta. Esecuzioni speciali a richiesta.

Altri prodotti

- Ritenute di sicurezza
- Cordini, conformi a NSA5732

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni		Codice
L	[g]	4218.B20
+5		
-3		
[mm]		
con capocorda / con capocorda e anello portachiavi – Fig. 2		
200	5	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.