

## Liste di bloccaggio

EH 1013.600 - EH 1113.800




### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio temprato e rettificato


### Disegno



### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni									Totale n	Per viti [mm]	y [mm]	 [g]	Codice
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	1	M 8	8	288	<a href="#">1013.600</a>
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	2	M 8	8	443	<a href="#">1013.700</a>
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	3	M 8	8	577	<a href="#">1013.800</a>
V70	140	40	14,3	24	50	10,0	20,0	35,0	35	2	M12	12	1604	<a href="#">1113.600</a>
V70	200	40	14,3	24	50	10,0	20,0	30,0	35	4	M12	12	2230	<a href="#">1113.700</a>
V70	300	40	14,3	24	50	10,0	20,0	27,5	35	7	M12	12	3320	<a href="#">1113.800</a>

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.