

Tasselli di bloccaggio

EH 1031.100 - EH 1131.200



Descrizione prodotto

Materiale


- Acciaio temprato e rettificato

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Chiavi

Disegno



Caratteristiche

Sistema	Dimensioni											[g]	Codice
	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅		
V40	39,6	6,6	–	32,6	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	69	1031.100
V40	13,0	6,5	–	–	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	25	1031.200
V40	24,0	12,0	–	–	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	43	1031.300
V70	69,0	9,5	44,5	59,5	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	292	1131.100
V70	22,0	11,0	–	–	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	96	1131.200

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.