

Supporti di foratura • regolabili

EH 1163.000 - EH 1163.300




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio temprato e rettificato

Disegno



Caratteristiche

Sistema	Dimensioni												[g]	Codice
	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 - 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 - 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 - 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 - 82	44	38	3000	1163.300

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.