

Fermi · lisci
EH 1586.



Descrizione prodotto

Materiale


Inserti

- Metallo duro

Corpo

- Acciaio da utensili, temprato

Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₂	l ₁	Dimensioni				b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	Codice
			l ₂	l ₃	l ₄	[mm]						
Piano, su entrambi i lati – Fig. 1												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070	
Piano, su entrambi i lati / larghezza ridotta – Fig. 2												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
Piano, su entrambi i lati / versione alta – Fig. 3												
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072	
Zigrinato e piano – Fig. 4												
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.