

Ganasce • morbido

EH 1701.



Descrizione prodotto

- Per la realizzazione di ganasce speciali
- La forma smussata offre una elevata accessibilità al pezzo

Materiale

- Ghisa sferoidale (GGG 40)

Disegno





fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

Larghezza ganascia [mm]	Dimensioni					[kg]	Codice
	b	l ₁	l ₂	h	c		
Ganascia, fissa – Fig. 1							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160
Ganascia, mobile – Fig. 2							
125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

Esempio di applicazione



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
apertura s ₁	0 - 30	0 - 150	0 - 280

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.