

## Griffe di bloccaggio • quattro punti

EH 1702.




### Descrizione prodotto

- Per il bloccaggio di pezzi grezzi
- Per materiali teneri come l'alluminio
- Minima perdita di serraggio
- Altezza di bloccaggio da circa 4,5 mm a 6,0 mm

### Materiale

- Acciaio, temperato

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni			Codice
h			
[mm]		[g]	
5,4		23	1702.760

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.