

## Perni di sollevamento • autobloccanti, con impugnatura

EH 22351.



## Descrizione prodotto

L'impugnatura a T può essere utilizzata per spostare o trasportare pezzi manualmente, ad esempio componenti finiti, attrezzature, altoparlanti e contenitori.

Elemento di sollevamento con maniglia per un uso rapido e facile. Non sono più necessari speciali supporti di sollevamento sul pezzo, ad es. filettature per il fissaggio a vite.

Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.

## Materiale

## Gambo

- Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

## Impugnatura

- Alluminio, anodizzato blu

## Pulsante

- Alluminio, anodizzato blu

## Molla

- Acciaio inox

## Assemblaggio

E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.

## Montaggio:

- Premere il pulsante e tenerlo premuto
- Inserire il perno di sollevamento
- Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)

## Smontaggio:

- Premere il pulsante e tenerlo premuto.
- Rimuovere il perno di sollevamento.
- Rilasciare il pulsante.

## Funzionamento

Ogni perno di sollevamento contiene un manuale operativo. Questo documento è disponibile anche per il download in PDF.

## Maggiori informazioni


## Accessori

Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per  $d_1 = 8, 10$  and  $12$

## Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per perni di sollevamento
- Boccole di montaggio ad incasso, per perni di sollevamento
- Bussole di posizionamento piana, per perni di sollevamento


## Disegno



## Caratteristiche

Dimensioni										Carico ammesso F <sub>1</sub>	Foro di ricezione H11	🌡️ max.	📦	Codice
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> min.	l <sub>2</sub> ±0,5	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>					
[mm]										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
8,0 -0,04 -0,08	35 +0,6	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36,0	100	500	8,0	250	136	22351.0005
8,3	35	9,65	21,5	14	10,05	8,75	18,7	36,0	100	500	8,3	250	142	22351.0010
10,0	50	11,70	21,5	14	12,20	10,10	18,7	36,5	100	500	10,0	250	154	22351.0015
12,0	50	14,20	21,5	14	14,70	10,90	18,7	36,5	100	500	12,0	250	177	22351.0020

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Non conforme alla normativa RoHS

Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.