

Piedini fissi • DIN 6320 con gambo filettato

EH 22640.




Descrizione prodotto

Possono essere utilizzati sia come piedi, che come elementi di seduta o di bloccaggio. I piani di contatto sono senza testimoni.
Superficie di contatto senza testimoni.

Materiale

- Acciaio da bonifica, non temperato, brunito


Disegno



Caratteristiche

h	d ₁	Dimensioni				e	s	Coppia di serraggio max. [Nm]	🔩 [g]	Codice
		b	d ₂	[mm]						
10	M 6	11	8			11,5	10	7	7,8	22640.0061
20	M 6	11	6			11,5	10	7	13,0	22640.0062
15	M 8	13	10			15,0	13	7	19,0	22640.0081
30	M 8	13	9			15,0	13	18	35,0	22640.0082
20	M10	16	13			19,6	17	32	41,0	22640.0101
40	M10	16	13			19,6	17	32	80,0	22640.0102
25	M12	20	15			21,9	19	60	70,0	22640.0121
50	M12	20	15			21,9	19	60	129,0	22640.0122

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.