

## Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati

EH 22730.



### Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

### Materiale

#### Sfera

- Metallo duro, zigrinato, nichelato

#### Corpo


- Acciaio bonificato, fosfatato
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			Diametro sfera	SW	Carico solo statico max.	Coppia di serraggio max.	g	Codice
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
<b>Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0362</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0363</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0378</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0379</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0380</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0381</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0382</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0383</a>
<b>Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0390</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0392</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0394</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0396</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0398</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0399</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0400</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0401</a>

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.