

## Guaine elastiche

EH 22750.




### Descrizione prodotto

L'impiego delle guaine elastiche (per le sfere portanti con alloggiamento in lamiera) permette di installare le sfere portanti in fori con tolleranza più ampia.

### Materiale

- Acciaio per molle in nastro


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni		Foro di ricezione D <sub>1</sub>	[g]	Codice
d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub> +0,2			
[mm]		[mm]		
12,6	6,1	13,87+0,15	0,4	<a href="#">22750.0060</a>
18,0	6,1	19,70+0,20	0,9	<a href="#">22750.0062</a>
24,0	7,1	25,70+0,20	1,4	<a href="#">22750.0064</a>
36,0	12,1	37,70+0,20	4,3	<a href="#">22750.0068</a>
45,0	12,1	46,70+0,20	5,3	<a href="#">22750.0072</a>
62,0	15,1	64,10+0,30	12,0	<a href="#">22750.0076</a>

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.